

# Aktif karbon filtre MS12-LFX

Ürün numarası: 535043

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Aktif karbon filtre
Çalışma basıncı	0 Bar...20 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [1:4:2] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [1:4:1] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	5 °C...30 °C
Artık yağ içeriği	0.003 mg/m <sup>3</sup>
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	Aktif karbon
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım