



# Filtre

## MS4N-LF-1/4-CUM-Z

Ürün numarası: 535687

FESTO

5 µm Filtre, metal kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtre derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	25 ml
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Giriş basıncı	0 ... 14 bar
Standart nominal debi	1.300 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıktaki havanın temizlik sınıfı	3.7.- DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	349 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/4-18
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Filtre için malzeme bilgisi	PE
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm İşlenmiş alüminyum alışımlı
Pencere camı malzeme bilgisi	PA