



Yağlayıcı MS4-LOE-1/4-U

Ürün numarası: 535790

FESTO

Metal kavanoz, akış yönü soldan sağa.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	4
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Max. Yağ doldurma miktarı	36 cm ³
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Çalışma basıncı	1 ... 12 bar
Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi	40 l/min
Standart nominal debi	2.200 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG 32
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	354 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	Alüminyum pres döküm İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, gözetleme camı	PA