



Yağlayıcı MS4N-LOE-1/8-U

Ürün numarası: 535799

FESTO

Metal kavanoz, akış yönü soldan sağa.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükklük | 4 |
| Seri | MS |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Tasarım yapısı | oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı |
| Max. Yağ doldurma miktarı | 36 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Metal kavanoz olarak entegre edilmiş |
| Çalışma basıncı | 1 ... 12 bar |
| Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi | 40 l/min |
| Standart nominal debi | 1.100 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Yağ viskozitesi | ISO VG 32 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 354 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/8 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, çanak | Alüminyum pres döküm İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, gözetleme camı | PA |