


Yağlayıcı MS4N-LOE-1/8-U-Z

Ürün numarası: 535801

FESTO

Metal kavanoz, akış yönü sağdan sola.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	proportional standard mist lubricator
Max. Yağ doldurma miktarı	36 cm ³
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Giriş basıncı	1 ... 12 bar
Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi	40 l/min
Standart nominal debi	1.100 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG 32
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	354 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/8-27
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/8-27
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm İşlenmiş alüminyum alışımlı
Pencere camı malzeme bilgisi	PA