



Paralel tutucu HGPT-40-A

Ürün numarası: 535870

FESTO

sturdy.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükklük | 40 |
| Tutma çenesi başına strok | 10 mm |
| Max. Değiştirme hassasiyeti | $\leq 0,2$ mm |
| Max. tutucu çene açılı boşluğu ax,ay | $\leq 0,1$ deg |
| Max. tutucu çene boşluğu Sz | $\leq 0,02$ mm |
| Dönme simetriği | $\leq 0,2$ mm |
| Tekrarlama hassasiyeti, tutucu | $\leq 0,05$ mm |
| Tutucu parmakların sayısı | 2 |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tutucu fonksiyonu | Paralel |
| Tasarım yapısı | Eğimli yüzey guided motion sequence |
| Konum algılama | For proximity sensor |
| Total force at 6 bar, opening | 600 N |
| Total force at 6 bar, closing | 540 N |
| Çalışma basıncı | 3 ... 8 bar |
| Çalışma basıncı, kapama havası | 0 ... 0,5 bar |
| Tutucunun max. çalışma frekansı | ≤ 2 Hz |
| 6 bar' da min. açma süresi | 66 ms |
| 6 bar' da min. kapama süresi | 61 ms |
| Kullanım havası | Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Gripping force per gripper jaw at 6 bar, opening | 300 N |
| Gripping force per gripper jaw at 6 bar, closing | 270 N |
| Kütle atalet momenti | 9,673 kgcm ² |
| Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik | 1.500 N |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik | 80 Nm |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik | 60 Nm |
| Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik | 40 Nm |
| Yataklama elemanları için yağlama boşluğu | 5 Mio SP |
| Ürün ağırlığı | 1.209 g |
| Bağlantı şekli | Seçenekler: geçiş delikli ve ayar pimli Dişi dişli ve ayar pimli |
| Pnömatik bağlantı, kapama havası | M5 |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | Free of copper and PTFE |
| Kapak için malzeme bilgisi | Yüksek alımlı paslanmaz çelik |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum COMPCOTE kaplı |
| Tutma çeneleri için malzeme bilgisi | Çelik sertleştirilmiş |