


Vakum filtresi VAF-PK-3

Ürün numarası: 535883

FESTO

Hat tipi versiyon.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Filtreasyon derecesi	50 µm
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
Çalışma basıncı açıklaması	Yalnız açık vakum sistemlerindeki uygulama için
Vakumda debi = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	50,8 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	4 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Pnömatik bağlantı	PK-3 rakor somunu ile
Malzeme, rakor somunu	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	Doku PA
Malzeme, muhafaza	PA
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	≤ 8 bar