



# Başlama valfi HEE-D-MAXI-24-EX

Ürün numarası: 536686

FESTO

Şartlandırıcılar için, dış bağlantısı pleytleri yok, FRB bağlantı civataları ile.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Tetikleme şekli	elektriksel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Yardımcı el kumanda	kilitli
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	Pilotlu
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Çalışma basıncı	2,5 ... 16 bar
Anahtarlama zamanı	100%
Karakteristik bobin değerleri	24V DC: 2,5W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
ATEX kategorisi Gaz	II 3G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex nA II T4 X
ATEX kategorisi Toz	II 3D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tD A22 IP65 T130°C X
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Montaj konumu	istenildiği gibi
Akış yönü	tek yönlü
Ürün ağırlığı	800 g
Pnömatik bağlantı 3	G3/8
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Elektriksel bağlantı	Erkek soket DIN EN 175301-803 e göre Tasarım C
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm