



Aktif karbon filtresi MS4-LFX-1/8-U

Ürün numarası: 536709

FESTO

Metal kavanoz, akış yönü soldan sağa.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	4
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	Aktif karbonlu filtre
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Çalışma basıncı	0 ... 14 bar
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	360 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:1]
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 30 °C
Atık yağ kabı	0,003 mg/m ³
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	350 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	Aktif karbon
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	Alüminyum pres döküm İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, gözetleme camı	PA