



# Mikro filtre

## MS4-LFM-1/4-ARM-DA

Ürün numarası: 536822

FESTO

0,01 µm-Filtre, Plastik muhavaza kablı Plastik kavanoz, manuel su tahliyesi, diferansiyel basınç göstregesi, Akış yönü soldan sağ doğru.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Büyükklük	4
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Filtreasyon derecesi	0,01 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Çalışma basıncı	0 ... 14 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2]
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	360 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	54 l/min
Filtrenin verimi	99,9999 %
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	19 ml
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Fark basınç göstregesi	Optik gösterge
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, çanak	PC
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ürün ağırlığı	190 g