



# Hassas filtre MS6N-LFM-3/8-BRV-DA-Z

Ürün numarası: 536861

FESTO

1 µm filter, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic condensate drain, with differential pressure indicator, flow direction from right to left.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	1 µm
Filtrenin verimi	99,99 %
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	38 cm <sup>3</sup>
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Giriş basıncı	2 ... 12 bar
Standart nominal debi	700 l/min
Kullanım havası	5 µm filtrelenmiş yağsız hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	2.7.3 DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	600 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT3/8-18
Pnömatik bağlantı 2	NPT3/8-18
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Filtre için malzeme bilgisi	Boron silikat lifi
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC