


Selenoid bobin

MSFW-24-50/60-EX

Ürün numarası: 536932

FESTO

Dişli somunlu ve yaylı rondelalı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Min. çekme süresi	10 ms
Anahtarlama zamanı	100 %
Güç faktörü cos {phi}	0,7
Karakteristik bobin değerleri	24 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 9 VA, tutma gücü 7 VA
Müsaade edilebilir frekans dalgalanmaları	+/- 5 %
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX kategorisi Gaz	II 3G
ATEX kategorisi Toz	II 3D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex nA IIC T4 X Gc
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-5 °C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Maksimum sıkma momenti, soket	0,4 Nm
Ürün ağırlığı	55 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli MSSD-F için soket pimi
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	Duroplast Bakır Çelik
Malzeme, bobin	Bakır