


# Dağıtıcı modülü MS6-FRM-3/8-I-Z

Ürün numarası: 536973

FESTO

entegre edilmiş kapama fonksiyonu ile, akış yönü sağadan sola.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü Çek valf fonksiyonlu
Çalışma basıncı	0 ... 20 bar
Ana debi yönünde standart nominal debi miktarı 1->2	5.500 l/min
Üst çıkışında standart nominal debi miktarı	2.900 l/min
Alt çıkışında standart nominal debi miktarı	3.200 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	400 g
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 4	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm