


# Dağıtım modülü MS6N-FRM-1/2-I-Z

Ürün numarası: 536984

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Dağıtım Modülü geri dönüş fonksiyonu ile
Çalışma basıncı	0 Bar...20 Bar
Ana akış yönünde standart anma debisi 1-2	6000 l/min
Standart anma debisi çıkış aşağı doğru	3100 l/min 3300 l/min
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...125 V
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	400 Gram
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 3	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 4	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm