

Basınç sensörü



SDE1-V1-G2-W18-L-PI-M8

Ürün numarası: 537022
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

M8 fiş versiyonlu vakum için.

İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Malzeme hakkında not | Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun |
| Ölçme değeri | Relatif basınç |
| Ölçme metodu | Gösterge piezorezistif basınç sensörü |
| Basınç ölçüm aralığı, ilk değer | 0 bar |
| Basınç ölçüm aralığı, son değer | -1 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Kullanım havası sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Doğruluk derecesi, FS | 2 %FS |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Anahtarlama fonksiyonu | Serbestçe programlanabilir |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Anahtarlanabilir |
| Anahtarlama noktası üretimi | 0,3 % |
| Max. Çıkış akımı | 150 mA |
| Analog çıkış | 4 - 20 mA |
| Kısa devre korumalı | Darbeli |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 15 ... 30 V |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Elektriksel bağlantı | Erkek soket yuvarlak tasarım EN 60947-5-2' ye göre M8x1 4-pinli |
| Bağlantı şekli | Seçenekler: H-raylı Duvar/Yüzey tutuculu |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Ürün ağırlığı | 85 g |
| Material housing | PA POM-kuvvetlendirilmiş |
| Gösterge tipi | aydınlatmalı LCD |
| Anahtarlama durum göstergesi | LCD |
| Ayarlama seçenekleri | Teach-In |
| Değişikliğe karşı koruma | PIN-Code |
| Anahtarlama ayarlama aralığı | 2 ... 99,8 % |
| Histeresis ayar aralığı | 0 ... 90 % |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |