


Baęlantı Plakası-SET MS12-AGI

Ürün numarası: 537138

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|-----------------------------------|--|
| Boyut | 12 |
| Seri | MS |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1300 Gram |
| Pnömatik bağlantı 1 | G2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı plakası malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |