


Mikro filtre MS4-LFM-1/4-AUV-DA

Ürün numarası: 537214

FESTO

0.01 µm filtre, metal hazne koruması, tam otomatik su tahliyesi, fark basıncı göstergeli, debi yönü soldan sağa doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Büyükklük	4
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Filtrasyon derecesi	0,01 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Çıktadaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2]
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	360 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	54 l/min
Filtrenin verimi	99,9999 %
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	25 ml
Kavanoz koruması	Metal kavanoz olarak entegre edilmiş
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,01 mg/m ³
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, çanak	Alüminyum pres döküm İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, gözetleme camı	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ürün ağırlığı	350 g