

Ayak bağlantısı HNA-25-R3

Ürün numarası: 537255

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Standarda dayalı	ISO 21287
Varyantlar	Korozyona karşı yüksek koruma
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ürün ağırlığı	90 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Montaj braket malzemesi	Çelik koruyucu kapaklı