



Mini kızak SLTE-16-100-LS-G04

Ürün numarası: 537463
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Kayar dişli milli elektromekanik doğrusal eksen.
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	100 mm
Büyükklük	16
Ters yön boşluğu	< 100 µm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal eksen Kılavuz vidalı
Motor tipi	DC servo motor
Referanslama	Sabit stop bloğu pozitif Sabit stop bloğu negatif Referans anahtarı
Mil tipi	Kılavuz vida
Min. hareket hızı	2 mm/s
Tekrarlama hassasiyeti	±100,000 µm
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Ses basıncı seviyesi	< 55 dB(A)
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
Max. tork Mx	9,1 Nm
Max. tork My	9,1 Nm
Max. tork Mz	3,2 Nm
Hareket eden kütle	519 g
Ürün ağırlığı	1.714 g
Encoder arabirim çıkışı, özellikler	1000 ppr
Bağlantı şekli	Seçenekler: Dişi diş ve merkezleme burcu geçiş delikli Dişi dişli
Malzeme, moment kompensatörü	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksallı kaplama
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Malzeme, kılavuz	İslah çeliği
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksallı kaplama
Malzeme, piston mili	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksallı kaplama
Malzeme, motor muhafazası	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksallı kaplama
Malzeme, taşıyıcı araba	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksallı kaplama