


# Manifold dizisi

## VABM-B6-E-G12-4-M1

Ürün numarası: 537618

FESTO

çok pinli fiş bağlantılı VUVB solenoid valf için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	21 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	4
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Maks. sıkma torku, klemens rayı montajı	1,5 Nm
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	2 Nm
Maks. sıkma torku, duvar montaj	5 Nm
Ürün ağırlığı	690 g
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Malzeme bilgisi, manifold şeridi	İşlenmiş alüminyum alışımlı