



# Basınç regülatörü LR-1/4-DB-7-O-MINI

Ürün numarası: 537643  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Direkt kontrol edilen regülatör, 7 bar'a kadar çalışma çalışma basıncı, manometresiz.

İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Mini
En	44 mm
Seri	DB
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Manometresiz basınç regülasyon valfi
Ayar fonksiyonu	Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	G1/8 için hazırlanmış
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,5 bar
Standart nominal debi	≥ 1.300 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	150 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme geçiş delikli Montaj köşebentli Seçenekler:
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, döner düğme	POM
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş