



# Şartlandırıcı FRC-1/4-DB-7-MINI

Ürün numarası: 537654  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Filtre/basınç regülatör valf/yağlama kombinasyonu, maksimum çıkış basıncı 7 bar, 40 µm filtre. Manometreli ve direkt kontrol edilen basınç regülasyon valfi.

İmalattan kalkan tip. 2027'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Mini
En	88 mm
Seri	DB
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Filtre-Regülatör-Yağlayıcı
Filttrasyon derecesi	40 µm
Ayar fonksiyonu	Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	Manometreli
Mpa işletim basıncı	0,15 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,5 bar
Standart nominal debi	≥ 650 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar
Onaylı yağlar	1 litrelik kaplarda Festo özel yağı Sipariş tanımı: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Viskozite aralığı 40°C'de 32mm <sup>2</sup> /s ISO sınıfı VG 32 - ISO 3448
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG 32
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	300 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme geçiş delikli Montaj köşebentli Seçenekler:
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, döner düğme	POM
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, çanak	PC