


Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/4-DB-7-MINI-H

Ürün numarası: 537656

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Genişlik	88 mm
Seri	DB
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Su tahliye	yarı otomatik
Tasarım	Filtre-regülatör-yağlayıcı
Filtre hassasiyeti	40 µm
Regülatör işlevi	ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.15 MPa...1 MPa 1.5 Bar...10 Bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 Bar...7 Bar
Maks. basınç histerezi	0.5 Bar
Standart anma debisi	650 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
onaylanmış yağlar	1 l'lik kapta Festo özel yağı Sipariş referansı: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 40°C'de viskozite aralığı 32mm ² /s 40 °C'de viskozite aralığı 32 mm ² /sn (cSt)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG32
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	300 Gram

Özellik	Değer
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu geçiş deliği ile montaj köşebenti ile
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Düğme malzemesi	POM
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Kabuk malzemesi	PC