



Sartlandırıcı FRC-1/8-DB-7-5M-MINI

Ürün numarası: 537659

FESTO

Filtre/basınç regülatör valf/yağlama kombinasyonu, maksimum çıkış basıncı 7 bar, 5 µm filtre. Manometreli ve direkt kontrol edilen basınç regülasyon valfi.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Mini
En	88 mm
Seri	DB
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Filtre-Regülatör-Yağlayıcı
Filtreleme derecesi	5 µm
Ayar fonksiyonu	Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,5 bar
Standart nominal debi	>= 400 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [---:--] Asal gazlar
Onaylı yağlar	1 litrelik kaplarda Festo özel yağı Sipariş tanımı: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Viskozite aralığı 40°C'de 32mm ² /s ISO sınıfı VG 32 - ISO 3448
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:-] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG 32
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	300 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Hat döşeme geçiş delikli Montaj köşebentli
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, döner kafa	POM
Filtre için malzeme bilgisi	PE
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC