


Reflex ışık tarayıcı SOEG-RTH-M18-PS-K-2L

Ürün numarası: 537687

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|--|
| Tasarım | yuvarlak |
| Karşılık geldiği norm | EN 60947-5-2 |
| Ruhsat | RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL) |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre |
| Ölçme büyüklüğü | Pozisyon |
| Ölçüm prensibi | optoelektronik |
| Ölçüm metodu | Arka plan bastırmalı yansıma fotoelektrik reflex sensörü |
| Işık türü | kırmızı |
| Menzil | 10 mm...120 mm |
| Ortam sıcaklığı | -25 °C...55 °C |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Anahtarlama elemanı işlevi | Işık geçişli |
| Maks. anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Maks. çıkış akımı | 200 mA |
| Gerilim düşüşü | 2 V |
| Kısa devre dayanımı | saat ayarı |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 V...36 V |
| Artakalan dalgalanma | % 20 |
| Boşta çalışma akımı | 25 mA |
| Ters polarite koruması | tüm elektrik bağlantıları için |
| Elektrik bağlantısı | 3 damarlı Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.5 m |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Boyut | M18x1 |
| Montaj türü | kilit somunu ile |
| Sıkma torku | 20 Nm |
| Ürün ağırlığı | 121 Gram |
| Gövde malzemesi | Pirinç krom kaplama |

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Somun malzemesi | Pirinç krom kaplama |
| Anahtarlama durumu göstergesi | Sarı LED |
| Fonksiyon yedek göstergesi | Yeşil LED |
| Ayar seçenekleri | Poti |
| Ayar aralığı alt sınırı | 10 mm |
| Ayar aralığı üst sınırı | 120 mm |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...55 °C |
| Koruma türü | IP65 IP67 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |