



# Alıcı SOEG-E-M18W-NA-K-2L

Ürün numarası: 537710  
Üretimden kalkacak ürün

Döner yapı, 90 derecelik ışın açısıyla.  
İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                    | Değer                              |
|--|------------------------------------|
| Tasarım                                    | Yuvarlak                           |
| Uygun olduğu standart                      | EN 60947-5-2                       |
| Müsaade edilebilirlik                      | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)  |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)          | EMC için EU yönetmeliğine uygun    |
| Ölçme değeri                               | Konum                              |
| Ölçme prensibi                             | Optoelectronic                     |
| Ölçme metodu                               | Tek yönlü ışık bariyeri<br>Alıcı   |
| Kapsam                                     | 20.000 mm                          |
| Çevre sıcaklığı                            | -25 ... 55 °C                      |
| Anahtarlama çıkışı                         | NPN                                |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu             | Antivalent                         |
| Max. Anahtarlama frekansı                  | 1.000 Hz                           |
| Max. Çıkış akımı                           | 200 mA                             |
| Gerilim düşmesi                            | ≤ 2 V                              |
| Kısa devre korumalı                        | Darbeli                            |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                | 10 ... 36 V                        |
| Geriya kalan dalgalanma                    | 20 %                               |
| Boşta çalışma akımı                        | 10 mA                              |
| Kutup korumalı                             | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Elektriksel bağlantı                       | 4-damarlı<br>Kablo                 |
| Kablo uzunluğu                             | 2,5 m                              |
| Malzeme, kablo kılıfı                      | TPE-U(PUR)                         |
| Büyükklük                                  | M18x1                              |
| Bağlantı şekli                             | Kontra somunlu                     |
| Sıkma torku                                | 20 Nm                              |
| Ürün ağırlığı                              | 124 g                              |
| Malzeme, muhafaza                          | Pirinç<br>Krom kaplı               |
| Malzeme, rakor somunu                      | Pirinç<br>Krom kaplı               |
| Anahtarlama durum göstergesi               | Sarı LED                           |
| Fonksiyon rezerve göstergesi               | Yeşil LED                          |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 55 °C                       |
| Koruma sınıfı                              | IP65<br>IP67                       |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK    | 1 - Düşük paslanma                 |
| PWIS uygunluğu                             | VDMA24364-B2-L                     |