


# Alıcı SOEG-E-Q20-NP-K-2L-TI


Ürün numarası: 537748  
Üretimden kalkacak ürün

[Blok tasarımı](#)

[İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut.](#)[Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)



FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok tasarımı
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	Optoelectronic
Ölçme metodu	Tek yönlü ışık bariyeri Alıcı
Işık tipi	kırmızı
Kapsam	0 ... 6.000 mm
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Anahtarlanabilir
Max. Anahtarlama frekansı	500 Hz
Max. Çıkış akımı	100 mA
Gerilim düşmesi	$\leq 2,4$ V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriy kalan dalgalanma	10 %
Boşta çalışma akımı	20 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Kablo 4-damarlı
Kablo uzunluğu	2 m
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Büyükük	20x32x12 mm
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Ürün ağırlığı	37 g
Malzeme, muhafaza	ABS
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Fonksiyon rezerve göstergesi	Yeşil LED
Ayarlama seçenekleri	Teach-In Elektrik bağlantısı ile ilgili öğrenim
Ayarlama aralığı alt sınırı	0 mm
Ayarlama aralığının üst sınırı	6.000 mm
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma