



Reflektörlü fotosel SOEL-RSP-Q20-PP-S-2L-TI

Ürün numarası: 537759
Üretimden kalkacak ürün

Kutuplaştırılmış ışık ile, blok tasarımı
İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Tasarım | Blok tasarımı |
| Uygun olduğu standart | EN 60947-5-2 |
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Malzeme hakkında not | Bakır ve PTFE içermez |
| Ölçme değeri | Konum |
| Ölçme prensibi | Optoelectronic |
| Ölçme metodu | Reflexionslichtschranke |
| Işık tipi | kırmızı, polarize edilmiş |
| Kapsam | 70 ... 3.000 mm |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Referans malzemesi | Lazer reflektör 51x51 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Anahtarlanabilir |
| Max. Anahtarlama frekansı | 4.000 Hz |
| Max. Çıkış akımı | 100 mA |
| Gerilim düşmesi | ≤ 2,4 V |
| Kısa devre korumalı | Darbeli |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 ... 30 V |
| Geriy kalan dalgalanma | 10 % |
| Boşta çalışma akımı | 25 mA |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Elektriksel bağlantı | Erkek soket M8x1 4-pinli |
| Büyükölçü | 20x32x12 mm |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Ürün ağırlığı | 7 g |
| Malzeme, muhafaza | ABS |
| Anahtarlama durum göstergesi | Sarı LED |
| Fonksiyon rezerve göstergesi | Yeşil LED |
| Ayarlama seçenekleri | Teach-In Elektrik bağlantısı ile ilgili öğrenim |
| Ayarlama aralığı alt sınırı | 70 mm |
| Ayarlama aralığının üst sınırı | 3.000 mm |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Lazer koruma sınıfı | 1 |