



# Reflektörlü fotosel SOEG-RSP-Q50-PA-S-3L

Ürün numarası: 537765  
Üretimden kalkacak ürün

Kutuplaştırılmış ışık ile, blok tasarımı  
İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için  
destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok tasarımı
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	Optoelectronic
Ölçme metodu	Reflexionslichtschanke
Işık tipi	kırmızı, polarize edilmiş
Kapsam	0 ... 5.500 mm
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Referans malzemesi	Reflektör Ø 84 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Antivalent
Max. Anahtarlama frekansı	1.000 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	≤ 2,4 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriy kalan dalgalanma	10 %
Boşta çalışma akımı	30 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Erkek soket M12x1 4-pinli
Büyükölçü	50x50x17 mm
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Ürün ağırlığı	32 g
Malzeme, muhafaza	ABS
Çalışmaya hazır göstergesi	Yeşil LED
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Fonksiyon rezerve göstergesi	Kırmızı LED (Kapalı)
Ayarlama seçenekleri	Potansiyometre
Ayarlama aralığı alt sınırı	0 mm
Ayarlama aralığının üst sınırı	5.500 mm
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma