



Reflektörlü fotosel SOEL-RSP-Q50-NA-K-3L

Ürün numarası: 537770
Üretimden kalkacak ürün

Kutuplaştırılmış ışık ile, blok tasarımı
İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok tasarımı
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	Optoelectronic
Ölçme metodu	Reflexionslichtschanke
Işık tipi	Darbeli lazer Kırmızı, 650 nm
maksimum benek	8 m algılama aralığında 15 mm
Kapsam	0 ... 20.000 mm
Çevre sıcaklığı	-20 ... 45 °C
Referans malzemesi	Reflektör Ø 84 mm
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Antivalent
Max. Anahtarlama frekansı	2.500 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	≤ 2,4 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriyə kalan dalgalanma	10 %
Boşta çalışma akımı	40 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Kablo 4-damarlı
Kablo uzunluğu	3 m
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Büyükklük	50x50x17 mm
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Ürün ağırlığı	122 g
Malzeme, muhafaza	ABS
Çalışmaya hazır göstergesi	Yeşil LED
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Fonksiyon rezerve göstergesi	Kırmızı LED (Kapalı)
Ayarlama seçenekleri	Potansiyometre
Ayarlama aralığı alt sınırı	0 mm
Ayarlama aralığının üst sınırı	20.000 mm
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 45 °C
Koruma sınıfı	IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
Lazer koruma sınıfı	1