



Reflektörlü fotosel SOEG-RTH-Q50-PA-K-3L

Ürün numarası: 537771
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Arka yüzey aydınlatmalı, blok tasarımı.
İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Tasarım | Blok tasarımı |
| Uygun olduğu standart | EN 60947-5-2 |
| Müsaade edilebilirlik | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Malzeme hakkında not | Bakır ve PTFE içermez |
| Ölçme değeri | Konum |
| Ölçme prensibi | Optoelectronic |
| Ölçme metodu | Arka yüzey aydınlatma ile yansıma ışığı algılayıcısı |
| Işık tipi | kırmızı |
| maksimum benek | 200 mm 'de 8x8 mm |
| Kapsam | 30 ... 300 mm |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Maksimum Gri değer kaydırması | 8 % |
| Referans malzemesi | 18 % |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Antivalent |
| Max. Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
| Max. Çıkış akımı | 200 mA |
| Gerilim düşmesi | ≤ 2,4 V |
| Kısa devre korumalı | Darbeli |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 ... 30 V |
| Geriyə kalan dalgalanma | 10 % |
| Boşta çalışma akımı | 35 mA |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Elektriksel bağlantı | Kablo 4-damarlı |
| Kablo uzunluğu | 3 m |
| Malzeme, kablo kılıfı | TPE-U(PUR) |
| Büyükklük | 50x50x17 mm |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Ürün ağırlığı | 122 g |
| Malzeme, muhafaza | ABS |
| Çalışmaya hazır göstergesi | Yeşil LED |
| Anahtarlama durum göstergesi | Sarı LED |
| Fonksiyon rezerve göstergesi | Kırmızı LED (Kapalı) |
| Ayarlama seçenekleri | Potansiyometre |
| Ayarlama aralığı alt sınırı | 30 mm |
| Ayarlama aralığının üst sınırı | 300 mm |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma |