



# Verici SOEG-S-Q50-K-L

Ürün numarası: 537779  
Üretimden kalkacak ürün

[Blok tasarımı](#)

[İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok tasarımı
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	Optoelectronic
Ölçme metodu	Tek yönlü ışık bariyeri Verici
Işık tipi	İnfrared
Kapsam	0 ... 15.000 mm
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriya kalan dalgalanma	10 %
Boşta çalışma akımı	30 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Kablo 4-damarlı
Kablo uzunluğu	3 m
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Büyükklük	50x50x17 mm
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Ürün ağırlığı	121 g
Malzeme, muhafaza	ABS
Çalışmaya hazır göstergesi	Yeşil LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma