



Fieldbus adaptörü FBA-PB-SUB-9-3XM12

Ürün numarası: 537934
Üretimden kalkacak ürün

PROFIBUS bağlantısı için.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Protokol	PROFIBUS
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	9
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	7
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	2 vida 4-40 UNC
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı Gelen bus bağlantısı (A), giden bus bağlantısı (B), güç kaynağı bus'ı (C)
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	rund (A), (B), (C)
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Soket bağlantı (A), soket (B), soket bağlantı (C)
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz (A), (B), (C)
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kablo uzunluğu	0,11 m
Kablo çapı	6 mm
Kablo yapısı	7x0,14 Ekranlı
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm ²
Koruma sınıfı	IP67
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Material cable sheath	TPE-U(PUR)