


# Bağlantı Plakası Taban Plakası VMPA2-IC-AP-1

Ürün numarası: 537981

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	30.5 mm
Uzunluk	107.3 mm
Izgara ölçüsü	21 mm
Çalışma basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 Bar...8 Bar
Kontrol basıncı	0.3 MPa...0.8 MPa 3 Bar...8 Bar
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	233 Gram
Elektrik bağlantısı	M8 Soket
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm