



Hassas basınç regülatörü MS6-LRP-1/4-D4-A8

Ürün numarası: 538006

FESTO

dolaylı kontrol edilen regülatörler, 2,5 bar'a kadar çalışma çalışma basıncı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Pilotlu hassas-membranlı-regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	G1/8 için hazırlanmış
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1,4 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 14 bar
Basınç ayar aralığı	0,05 ... 2,5 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,02 bar
Debi, sekonder egzostu	>= 450 l/min
Standart nominal debi	>= 1.100 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.000 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum