



# Hassas basınç regülatörü MS6-LRP-3/8-D5-A8-Z

Ürün numarası: 538017

FESTO

dolaylı kontrol edilen regülatörler, 4 bar'a kadar çalışma çalışma basıncı, basınç çıkışı önde.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Pilotlu hassas-membranlı-regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	G1/8" hazırlanmış
Çalışma basıncı	1 ... 14 bar
Basınç ayar aralığı	0,1 ... 4 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,02 bar
Debi, sekonder egzostu	≥ 650 l/min
Standart nominal debi	≥ 1.700 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.000 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum