



# Hassas basınç regülatörü MS6N-LRP-1/2-D2-A8-Z

Ürün numarası: 538046

FESTO

doğrudan kontrol edilen regülatörler, 0.7 bar'a kadar çalışma basıncı, basınç çıkışı önde.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Pilotlu hassas-membranlı-regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	G1/8 için hazırlanmış
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1,4 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 14 bar
Basınç ayar aralığı	0,05 ... 0,7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,02 bar
Debi, sekonder egzostu	≥ 220 l/min
Standart nominal debi	≥ 1.600 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.000 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum