



El kumandalı valf

VHER-BH-M04C-G14-LD

Ürün numarası: 538194

FESTO

Plastik versiyonda kol kumandasının konum algılaması, 4/3-yollu valf fonksiyonu normalde kapalı, 3 kol ayarında kilitlenebilir, çıkış yönü yana doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	4/3 kapalı
Tetikleme şekli	manuel
Standart nominal debi	1.150 l/min
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Döner sürgü valfi
Nominal genişlik	8 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısıtlayabilir
Tetikleme güvenliği	Aksesuarlı, kilitlenebilir
Sızdırmazlık prensibi	Sert
Kumanda şekli	direkt
Ağış yönü	çift yönlü
Çalışmasız	evet
Sinyal durum göstergesi	Aksesuarlı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Tetikleme momenti	2,8 Nm
Ürün ağırlığı	435 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Ön panel montajı geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez LABS içeren malzemeler mevcut
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm