

Solenoid bobin


MSFG-24DC-KX-M-EX

Ürün numarası: 538215

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

Kablo 1 - 99 mm uzunluklarda mevcuttur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Min. çekme süresi	10 ms
Anahtarlama zamanı	100%
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 4.3 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex mb II T5
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tD A21 IP65 T95°C
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Sertifika yayınlayan bölüm	PTB 03 ATEX 2098 X
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	170 g
Elektriksel bağlantı	Kablo
Kablo uzunluğu	< 85 m
İletken- ve nominal kesit	0,75 mm ²
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme bilgisi, bobin	Alüminyum Epoksi reçine Bakır Çelik
Malzeme bilgisi, Bobinaj	Bakır