


Baęlantı kablosu NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

Ürün numarası: 538226

FESTO

VTUB valf adasına multipin soket baęlantı için, Sub-D soket, 25-pin.



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|---------------------------------------|
| Baęlantı şekli | 4-40 UNC-2B |
| Ürün aęırlığı | 910 g |
| Elektriksel baęlantı 1 | Fiş sub-D, 25-pin |
| Elektriksel baęlantı 2 | Açık uç, 25 kablo |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| Kablo uzunluęu | 5 m |
| Kablo özellięi | Standart |
| Min. Kablo bükme radyusu | 105 mm |
| Kablo çapı | 10,5 mm |
| Kablo yapısı | 20x0,25+5x0,34 |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 monte edilmiş durumda |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluęu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Malzeme, kablo kılıfı | PVC |
| Malzeme, muhafaza | PBT |
| Malzeme, rakor somunu | PA |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | TPE-O |