



Kilitleme ünitesi KEC-25-S

Ürün numarası: 538244

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Etki yönüne göre kilitleme şekli	çift tarafta Kilitleme yay ile, kilitlemeyi çözmek hava ile
Güvenlik fonksiyonu	Bir doğrusal hareketin tutulması
Performans seviyesi (PL)	Kat. 1, PLC
Çalışma basıncı	3,8 ... 8 bar
Maks. izin verilen test basıncı	10 bar
Asgari tahliye basıncı	3,8 bar
Kilitlenen yuvarlak malzemeye	25 mm
Müsaade edilebilirlik	IFA
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	Makine ekipmanlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Sertifika yayınlayan bölüm	IFA 0404021
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Statik tutma kuvveti	8.000 N
Ürün ağırlığı	15.600 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli Aksesuarlı
Bırakma bağlantısı, kilitleme ünitesi	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, yay	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, germe çeneleri	Alet çeliği
Malzeme, piston	İşlenmiş alüminyum alışımlı