



# Pozisyon sensörü SIEF-M30NB-NS-S-L

Ürün numarası: 538321

FESTO

Erkek soket ile, kurulumu kısmen belli olan.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Ölçme prensibi	Endüktif
Nominal anahtarlama mesafesi	20 mm
Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi	16,2 mm
Redüksiyon faktörleri	Alüminyum = 1,0 Paslanmaz çelik 18/8 = 1,0 Bakır = 1,0 Pirinç = 1,0 Çelik St 37 = 1,0
Çevre sıcaklığı	-30 ... 85 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,4 mm
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Histerezis	0,6 ... 3 mm
Maksimum anahtarlama frekansı DC	1.500 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	≤ 1,8 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriy kalan dalgalanma	10 %
Boşta çalışma akımı	≤ 15 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	3-pinli Fixcon M12x1 Erkek soket
Büyükük	M30
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Sıkma torku	75 Nm
Montaj şekli	Kısmi seviyede
Ürün ağırlığı	90 g
Malzeme, muhafaza	Pirinç PBT Krom kaplı
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Koruma sınıfı	IP67
Manyetik alanlardan oluşan bozucu sinyale karşı dayanıklı	DC ve AC mıknatıslı alan
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma