



# Pozisyon sensörü SIEN-M30NB-PS-K-L-PA

Ürün numarası: 538333

FESTO

Kablolu, kurulumu belli olmayan.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Ölçme prensibi	Endüktif
Nominal anahtarlama mesafesi	15 mm
Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi	12,15 mm
Redüksiyon faktörleri	Alüminyum = 0,35 - 0,5 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,6 - 1,0 Bakır = 0,25 - 0,45 Pirinç = 0,35 - 0,5 Çelik St 37 = 1,0
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,3 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Histerezis	0,45 ... 2,25 mm
Maksimum anahtarlama frekansı DC	500 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	≤ 1,8 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriy kalan dalgalanma	10 %
Boşta çalışma akımı	≤ 15 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	3-damarlı Kablo
Kablo uzunluğu	2,5 m
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC
Büyükklük	M30
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Sıkma torku	5 Nm
Montaj şekli	düzenli değil
Ürün ağırlığı	158 g
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	0 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma