



Pozisyon sensörü SIED-M30NB-ZS-K-L-PA

Ürün numarası: 538339

FESTO

Kablolu, kurulumu belli olmayan.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Ölçme prensibi	Endüktif
Nominal anahtarlama mesafesi	15 mm
Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi	12,15 mm
Redüksiyon faktörleri	Alüminyum = 0,35 - 0,5 Paslanmaz çelik 18/8 = 0,6 - 1,0 Bakır = 0,25 - 0,45 Pirinç = 0,35 - 0,5 Çelik St 37 = 1,0
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,3 mm
Anahtarlama çıkışı	Kontaksız 2-kablo
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Histerezis	0,45 ... 2,25 mm
Maksimum anahtarlama frekansı DC	60 Hz
Maksimum anahtarlama frekansı AC	20 Hz
Max. Çıkış akımı	300 mA
Gerilim düşmesi	≤ 6 V
Asgari yük akımı	3 mA
Kısa devre korumalı	hayır
Çalışma gerilimi aralığı AC	20 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 300 V
Hat frekansı	50 ... 60 Hz
Boşta çalışma akımı	≤ 1,5 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	2-damarlı Kablo
Kablo uzunluğu	2,5 m
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC
Büyükük	M30
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Sıkma torku	5 Nm
Montaj şekli	düzenli değil
Ürün ağırlığı	175 g
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	0 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma