



Pozisyon sensörü SIEF-Q40S-PA-S-2L

Ürün numarası: 538341

FESTO

Erkek soket ile, kurulumu kısmen belli olan.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Kare
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Ölçme prensibi	Endüktif
Nominal anahtarlama mesafesi	35 mm
Garanti edilmiş anahtarlama mesafesi	28,35 mm
Redüksiyon faktörleri	Alüminyum = 1,0 Paslanmaz çelik 18/8 = 1,0 Bakır = 1,0 Pirinç = 1,0 Çelik St 37 = 1,0
Çevre sıcaklığı	-30 ... 85 °C
Tekrarlama doğruluğu	0,7 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Antivalent
Histerezis	1,05 ... 5,25 mm
Maksimum anahtarlama frekansı DC	250 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	≤ 1,8 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 65 V
Geriy kalan dalgalanma	10 %
Boşta çalışma akımı	≤ 15 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	4-pinli Fixcon M12x1 Erkek soket
Büyükük	40x40x65 mm
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj şekli	Kısmi seviyede
Ürün ağırlığı	156 g
Malzeme, muhafaza	PA PBT-kuvvetlendirilmiş
Çalışmaya hazır göstergesi	Yeşil LED
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Koruma sınıfı	IP67
Manyetik alanlardan oluşan bozucu sinyale karşı dayanıklı	DC ve AC mıknatıslı alan
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok