


Susturucu UOM-1/4

Ürün numarası: 538432

FESTO

Vakum jeneratörleri için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık elemanı olmadan
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Açık susturucu
Çalışma basıncı, vakum jeneratörü	0 ... 8 bar
Vakum jeneratörü çalışma basıncı	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Ürün ağırlığı	11,1 g
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme, susturucu parçası	PU köpük
Malzeme, vida dişli tapa	POM
Malzeme, muhafaza	POM
Malzeme, iç boru	İşlenmiş alüminyum alışımlı