



Debi sensörü SFE3-F100-L-WQ6-2PB-K1

Ürün numarası: 538522

FESTO

Display ile



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Debi ölçüm aralığı başlangıç değeri	1 l/min
Debi ölçüm aralığı son değeri	10 l/min
Çalışma basıncı	-0,7 ... 7 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2] Nitrojen
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Doğruluk derecesi, FS	5 %FS
Anahtarlama çıkışı	2xPNP
Anahtarlama fonksiyonu	Pencere-Komperatör Eşik değerli komparatör
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde kapalı kontakt Normalde açık kontakt
Tekrarlanabilir anahtarlama değeri FS	1 %
Anahtarlama süresi	50 ms
Analog çıkış	1 - 5 V
Yük direnci	> 50 kOhm
Gösterge aralığı	1 ... 10 l/min
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 24 V
Elektriksel bağlantı	Kablo
Kablo uzunluğu	1 m
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj konumu	dikey Yatay
Pnömatik bağlantı	QS-6
Ürün ağırlığı	70 g
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Gösterge tipi	3 1/2-konumlu alphanumeric
Koruma sınıfı	IP40
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma