



# akış sensörü SFET-R0005-L-WQ4-D-K3

Ürün numarası: 538534  
Üretimden kalkacak ürün

Vakum alanı için minyatür akış dönüştürücüsü.  
İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Debi ölçüm aralığı başlangıç değeri	-0,05 l/min
Debi ölçüm aralığı son değeri	0,05 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 2 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2] Nitrojen
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Anahtarlama süresi	5 ms
Analog çıkış	1 - 5 V
Doğrusallık hatası, FS	5 %
Tekrarlanabilir analog değer FS	1 %
Yük direnci	> 50 kOhm
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 24 V
Elektriksel bağlantı	Kablo
Kablo uzunluğu	3 m
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj konumu	dikey Yatay
Pnömatik bağlantı	QS-4
Ürün ağırlığı	25 g
Malzeme, muhafaza	PA
Çalışmaya hazır göstergesi	LED
Koruma sınıfı	IP40
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma