


# Su boşaltma PWEA-AP-3D

Ürün numarası: 538678

FESTO

harici bağlantı için, bağımsız elektriksel kumanda ile.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Yardımcı el kumanda	İtme
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Harici, elektriksel, tam otomatik
Ölçme değeri	Dolma seviyesi
Valf fonksiyonu	kapalı 3/2 tek konumlu
Kontrol elemanları	Folyo tuş takımı Test tuşu ile
Çalışmaya hazır göstergesi	LED
Anahtarlama durum göstergesi	LED
Çalışma basıncı	0,8 ... 16 bar
Alarm çıkışı	Kontaktlı
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal kapasite, su tahliye	2 W
Kullanım havası	Basıncılı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	1 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre III
Çevre sıcaklığı	1 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	700 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket M12x1 5-pinli yuvarlak tasarım
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Su boşatma bağlantısı	PK-8
Pnömatik bağlantı	G1/2
Malzeme bilgisi, su tutucu kabı	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Gövde için malzeme bilgisi	Plastik