


# Yoğuşma suyu çıkışı PWEA-AC-3D

Ürün numarası: 538681

FESTO

harici bağlantı için, bağımsız elektriksel kumanda ile.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Yardımcı el kumanda	İtme
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Harici, elektriksel, tam otomatik
Ölçme değeri	Dolma seviyesi
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Kontrol elemanları	Folyo tuş takımı Test tuşu ile
Çalışmaya hazır göstergesi	LED
Anahtarlama durum göstergesi	LED
Çalışma basıncı	0,8 ... 16 bar
Alarm çıkışı	Kontaktlı
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal kapasite, su tahliye	2 W
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	1 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre III
Çevre sıcaklığı	1 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	700 g
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Su boşatma bağlantısı	PK-8
Pnömatik bağlantı	G1/2
Malzeme, yoğuşma suyu kabı	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Plastik